



Перчатки Elegreen полиэтиленовые отрывные (прозрачные), L

Произведено в соответствии ТУ 22.29.10-027-33186646-2021

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Полиэтиленовые одноразовые перчатки защищают кожу рук от загрязнения, предотвращая появление негативного воздействия на кожу химикатов, растворителей, масел и прочих веществ.

Область применения – в различных областях производства и промышленности в т.ч. пищевой, клининговые компании, в учреждениях общественного питания, в медицинских учреждениях (без использования с инструментами и в хирургии), в бьюти-индустрии, на предприятиях торговли и в быту.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Перчатки полиэтиленовые одноразовое произведены в соответствии с ТУ 22.29.10-027-33186646-2021 из полиэтилена низкого давления. Размер готового изделия до отрыва, мм: $(270 \pm 10) \times (155 \pm 10)$. Размер готового изделия после отрыва, мм: $(245 \pm 10) \times (155 \pm 10)$. Вес одной пары до отрыва, г.: $1,2 \pm 0,5$. Вес одной пары после отрыва, г.: $0,7 \pm 0,5$. Перчатки выпускаются бесцветными. Толщина пленки: $5,0 \pm 2,0$ мкм.

Перчатки должны быть водонепроницаемыми. На поверхности перчаток не должно быть дефектов. Перчатки должны позволять легко манипулировать пальцами рук.

Продукция и материалы, используемые при изготовлении изделий, не должны представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды как в процессе эксплуатации, так и после окончания срока эксплуатации и подлежать утилизации обычным для подобной продукции порядком.



РАСХОДНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ООО «Элегрин», ИНН 7810421440
196105, г. Санкт-Петербург,
вн. тер. г. м.о. Московская застава,
ул. Благодатная, д. 47, помещ. 31-Н,
офис 1

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Перчатки транспортируют всеми видами транспорта, транспортными средствами, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение изделий, отправляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности - по ГОСТ 15846.

Перчатки хранят в крытых складских помещениях, исключаящих попадание прямых солнечных лучей при температуре от 0 до плюс 25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Допускается хранение перчаток в неотапливаемом складском помещении при температуре до минус 30 °С не более 1 месяца.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие перчаток требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, установленных настоящими техническими условиями и эксплуатационной документацией.

Срок хранения – 5 лет со дня изготовления.

**Специалист по качеству
и сертификации**



Скородумова Н.С.